1400型 マイクロフィーダー



ポンプ本体のサイドにガラスシリンジをワンタッチで取り 付けられ、各設定操作面もとても簡単です。

シリンジの動作性は、高精度のマイクロステップ制御でクリーク現象は感じられないスムーズ送液です。

切換えバルブは、手動タイプと流体動の自動切換えバルブを オプションで選択ができます。

シリンジ容量・流量範囲など仕様の要望も承っておりますの でお問い合わせください。

※ 製品の外観および仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

■仕 様

ポンプ形式	送りネジ方式 パルスモーター駆動形式 (マイクロステップ)
送 液 方 式	定流量送液
シリンジ容量 (μ ℓ)	5 Ο Ο μ ガラスシリンジ (ワンタッチ取り付け)
流量設定	デジタルスイッチ設定
流量設定範囲	0.1~30 (μl/min)
最大ストローク	6 0 mm
高速吸引速度	500μl/min (FILL SW)
高速吐出速度	500μl/min(DRAIN SW)
ドライブモーター	1.8° →1/8
モーターコントロール	1Step 0.225°
Step 数/回転	1600 at 1/8 Step
分 解 能	0. 625 μ m∕Step
オプション	手動切換えバルブ・流体動自動切換えバルブ
大 き さ	1 2 0 mm (W) × 1 2 0 mm (H) × 2 3 0 mm (D)
質 量	3 k g
所 要 電 源	AC100 V 50/60Hz 1A



AQUATH 株式会社 AQUATH

〒198-0024

東京都青梅市新町 3-70-1

ダイアパレス青梅新町 -101

TEL0428-33-6411 · FAX0428-78-0311

http://www.aquath.com

取扱代理店